

# Valvole di regolazione della portata Serie 28

Bidirezionali

Attacchi: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2




Sono valvole di regolazione bidirezionali costruite interamente in OT nichelato con guarnizioni in gomma NBR e volantino in tecnopolimero. Sono adatte alla regolazione di aria compressa o di acqua ad oli minerali.

Per i modelli 2810, 2820, 2819 e 2829 esiste la possibilità di collegare dei tubi plastici in rame o in ottone, con l'utilizzo della ghiera e dell'ogiva 1310/1320.

## CARATTERISTICHE GENERALI


<b>Costruzione</b>	a cono
<b>Materiali</b>	corpo = ottone nichelato pomello = tecnopolimero guarnizioni = NBR
<b>Attacchi</b>	G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
<b>Installazione</b>	a scelta
<b>Temperatura d'esercizio</b>	0°C + 80°C (con aria secca -20°C)
<b>Pressione d'esercizio</b>	0 + 10 bar
<b>Portata nominale</b>	vedi tabella

Valvola Mod. 2810





INGOMBRI							
Mod.	A	L	T	Z	SW2	$\Delta 1\text{bar NI/min}$	Flusso libero NI/min
<b>2810 1/8</b>	G1/8	40	37	42,5	19	415	590
<b>2810 1/4</b>	G1/4	42	37	42,5	19	508	740
<b>2810 3/8</b>	G3/8	42	37	42,5	19	620	900
<b>2810 1/2</b>	G1/2	54	42	48	22	1540	2080

Valvola Mod. 2820




INGOMBRI								
Mod.	A	B	L	T	Z	SW2	$\Delta 1\text{bar NI/min}$	Flusso libero NI/min
<b>2820 1/8</b>	G1/8	G1/8	41	37	42,5	19	400	640
<b>2820 1/4</b>	G1/4	G1/4	44	37	42,5	19	530	840
<b>2820 3/8</b>	G3/8	G3/8	55,5	41,5	48	22	1415	1990
<b>2820 1/2</b>	G1/2	G1/2	59	42	49	22	1520	2150

Valvola Mod. 2830




INGOMBRI							
Mod.	B	L	T	Z	SW2	$\Delta 1\text{bar NI/min}$	Flusso libero NI/min
<b>2830 1/8</b>	G1/8	42	37	42,5	19	415	635
<b>2830 1/4</b>	G1/4	46	37	42,5	19	530	850
<b>2830 3/8</b>	G3/8	62	41,4	48	22	1415	1980
<b>2830 1/2</b>	G1/2	64	42	49	22	1520	2100

## Valvola Mod. 2819




INGOMBRI										
Mod.	A	L	P	S	T	Z	S <sub>Max</sub>	SW2	SW3	
<b>2819 1/8</b>	G1/8	40	1/4	23	47	52,5	7	19	17	
<b>2819 1/4</b>	G1/4	42	1/4	23	47	52,5	7	19	17	

## Valvola Mod. 2829



INGOMBRI										
Mod.	A	B	L	P	S	T	Z	S max	SW2	SW3
<b>2829 1/8</b>	G1/8	G1/8	41	1/4	23	47	52,5	7	19	17
<b>2829 1/4</b>	G1/4	G1/4	44	1/4	23	47	52,5	7	19	17

## Valvola Mod. 2839



INGOMBRI										
Mod.	A	L	P	S	T	Z	S max	SW2	SW3	
<b>2839 1/8</b>	G1/8	42	1/4	23	47	52,5	7	19	17	
<b>2839 1/4</b>	G1/4	46	1/4	23	47	52,5	7	19	17	
<b>2839 3/8</b>	G3/8	62	14X1	28	56,5	63	7	22	17	
<b>2839 1/2</b>	G1/2	64	14X1	29	57	64	7	22	17	